PS_ZQV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式,就可以建立有线电气接触,并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

版本	测试适配器(端子), 1000 V, 20 A
订货号	<u>1121740000</u>
类型	PS_ZQV
GTIN (EAN)	4032248902675
数量	1 items

PS_ZQV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
高度	94 mm	高度 (英寸)	3.7008 inch	
直径	4 mm	净重	14 g	
温度				
环境温度	-5 °C40 °C			
环保产品合规				
RoHS 合规状态	符合要求			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	8d191f1d-272c-40a1-8319-7de6fe5d9746			
其它技术参数				
帯锁销	无	安装方式	插入的	
	70	X47,120	тшусну	
可压接导线 (额定联接)				
剥线长度	20 mm	联接类型	插拔联接	
导线连接截面积,多股细导线,带管状始	岩 1.5 mm²	最大压接面积 软导线	1.5 mm ²	
头 DIN 46228/1,最大 接线截面积,多股线,最大	1.5 mm ²			
	1.5 11111			
大小				
直径	4 mm	间距 P(单位:mm)	5.40 mm	
材料参数				
颜色编码	红色			
系统特征值				
类型	检测插头			
通用的				
回路数	1			
额定数据				
额定电压	1000 V	压接支持和插拔式系统最大电压	1000 V	
额定电流	20 A	最大电流	20 A	
分类				
ETIM 6.0	EC002555	ETIM 7.0	EC002555	
ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555	
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 9.0	27-14-11-48	
ECLASS 9.1	27-14-11-48	ECLASS 10.0	27-14-11-48	

数据信息页

PS_ZQV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 11.0	27-14-11-48	ECLASS 12.0	27-14-11-48
ECLASS 13.0	27-25-03-04	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		