

## 产品图片



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

## 通用订货数据

版本	测试适配器（端子），1000 V, 20 A
订货号	<a href="#">1121740000</a>
类型	PS_ZQV
GTIN (EAN)	4032248902675
数量	1 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

高度	94 mm	高度 (英寸)	3.7008 inch
直径	4 mm	净重	14 g

## 温度

环境温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d191f1d-272c-40a1-8319-7de6fe5d9746

## 其它技术参数

带锁销	无	安装方式	插入的
-----	---	------	-----

## 可压接导线 (额定联接)

剥线长度	20 mm	联接类型	插拔联接
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	1.5 mm <sup>2</sup>	最大压接面积 软导线	1.5 mm <sup>2</sup>
接线截面积, 多股线, 最大	1.5 mm <sup>2</sup>		

## 大小

直径	4 mm	间距 P (单位: mm)	5.40 mm
----	------	---------------	---------

## 材料参数

颜色编码	红色
------	----

## 系统特征值

类型	检测插头
----	------

## 通用的

回路数	1
-----	---

## 额定数据

额定电压	1000 V	压接支持和插拔式系统最大电压	1000 V
额定电流	20 A	最大电流	20 A

## 分类

ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		