

## BG GHDE 10P HO PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

请勿用于新项目研发。



FieldPower® 外壳结实耐用，符合UL标准5VA最高阻燃等级要求。

- "TS 35 PT6"安装导轨模块和PT6触点单元易于安装。
- 铰链密封垫允许使用预装配电缆。
- 高顶盖型号方便安装组件。请查阅“附件”，获知电缆密封垫详情。

## 通用订货数据

版本	FieldPower® 接线盒, 181 mm, 192 mm, 87 mm, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色
订货号	<a href="#">1121950000</a>
类型	BG GHDE 10P HO PT6
GTIN (EAN)	4032248903016
数量	10 items

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

UL 证书号

E256877

## 尺寸和重量

深	87 mm	深度 (英寸)	3.4252 inch
高度	181 mm	高度 (英寸)	7.126 inch
宽度	192 mm	宽度 (英寸)	7.559 inch
净重	394.77 g		

## 温度

存储温度	-40 °C...85 °C	工作温度	-40 °C...85 °C
------	----------------	------	----------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	210f646e-64fd-46de-9a7c-8dff222ea2cb

## 通用参数

基础材料	塑料材质, GRP	外壳材料	玻璃纤维增强聚碳酸酯
硅胶	无	颜色编码	黑色
防护等级	IP65, 处于完整状态	阻燃等级符合 UL 94	5VA
螺钉扭矩	2 Nm	顶盖附件	TX20 螺丝
安装指导	含盖子螺钉		

## 分类

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		


**BG GHDE 10P HO PT6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

钻孔图



## BG GHDE 10P HO PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

www.weidmueller.com

## DMS PRO



魏德米勒扭矩螺丝刀设计符合人体工程学，在各种工作条件下均可单手操作。它确保了在所有安装方向上都能省力地工作。此外它还配备自动扭矩限值和高重复精确度。

## 通用订货数据

类型	DMS PRO	版本	
订货号	<a href="#">1479120000</a>	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4050118287011		
数量	1 ST		

## 刀头 E6.3- Torx®



凭借其良好的质量，宽阔的工作范围和出色的效率，魏德米勒钻头成为广受用户青睐的标准钻头。利用计算机控制的硬化方法，魏德米勒能够保证始终如一的严格标准质量。

其采用的优质原材料使这些钻头均可以达到远远高于以下相关 DIN 标准中规定的任何扭矩：

- DIN 5261 标准，适用于 PH/PZ 钻头；
- DIN 5263 标准，适用于开槽钻头；
- Camcar 标准，适用于 TORX 钻头这意味着它们在大扭矩条件下具有长久的使用寿命，因此是标准情况下的理想之选。

其优点包括：

- 适用于所有类型的螺钉。它们具有 59-61 HRC 的优异硬度值，因此既适用于手动工具，也适用于电动工具。
- 拥有良好耐磨性，因此预期使用寿命长。
- 与所有 DIN 螺钉都能最佳配合，这意味着磨损显著减少，同时扭矩以最佳效果传递。
- 其制造符合相关 ISO 标准的专业质量要求，确保始终如一的出色品质。

## 通用订货数据

类型	BIT E6,3 T20 X 150	版本	
订货号	<a href="#">2821510000</a>	装配工具	
GTIN (EAN)	4064675359050		
数量	5 ST		

**BG GHDE 10P HO PT6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

**Generation 1**



FieldPower® 外壳结实耐用，符合UL标准5VA最高阻燃等级要求。

- "TS 35 PT6"安装导轨模块和PT6触点单元易于安装。
- 铰链密封垫允许使用预装配电缆。
- 高顶盖型号方便安装组件。请查阅“附件”，获知电缆密封垫详情。

**通用订货数据**

类型	GH 10P PT6	版本
订货号	<a href="#">1121980000</a>	FieldPower® 接线盒, 181 mm, 192 mm, 42 mm, IP65, 处于完整状态,
GTIN (EAN)	4032248903023	玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色
数量	10 ST	
类型	BG GH 10P 4XVG PT6	版本
订货号	<a href="#">1121990000</a>	FieldPower® 接线盒, 181 mm, 223 mm, 42 mm, IP65, 处于完整状态,
GTIN (EAN)	4032248903030	玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色
数量	10 ST	