

## GH 10P PT6


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FieldPower® 外壳结实耐用，符合UL标准5VA最高阻燃等级要求。

- "TS 35 PT6"安装导轨模块和PT6触点单元易于安装。
- 铰链密封垫允许使用预装配电缆。
- 高顶盖型号方便安装组件。请查阅“附件”，获知电缆密封垫详情。

## 通用订货数据

版本	FieldPower® 接线盒, 181 mm, 192 mm, 42 mm, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色
订货号	<a href="#">1121980000</a>
类型	GH 10P PT6
GTIN (EAN)	4032248903023
数量	10 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

UL 证书号

E256877

## 尺寸和重量

深	42 mm	深度 (英寸)	1.6535 inch
高度	181 mm	高度 (英寸)	7.126 inch
宽度	192 mm	宽度 (英寸)	7.559 inch
净重	331 g		

## 温度

存储温度	-40 °C...85 °C	工作温度	-40 °C...85 °C
------	----------------	------	----------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c10


## 通用参数

基础材料	塑料材质, GRP	外壳材料	玻璃纤维增强聚碳酸酯
硅胶	无	颜色编码	黑色
防护等级	IP65, 处于完整状态	阻燃等级符合 UL 94	5VA
安装方式	螺钉安装, 固定接片		

## 分类

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

钻孔图



## GH 10P PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 适配器




适用于 FieldPower® 免工具安装的 HQ 适配器  
如 FieldPower 电缆密封件  
适用于 HQ 4/2、HQ 8 和 HQ 17 的接插件插芯  
可选配可锁定的保护盖（根据 EN 60204-1 防止重新接通）

## 通用订货数据

类型	BG ARGH HQP ALU PT6	版本
订货号	<a href="#">1532200000</a>	转接器, Field Power® 密封插芯, HQ 适配器, IP65, 带对应机壳, 聚碳酸酯, 玻璃纤维增强, 可锁定: 无
GTIN (EAN)	4050118337433	
数量	1 ST	
类型	BG ARGH HQP ALU PT6 CS	版本
订货号	<a href="#">1532210000</a>	转接器, Field Power® 密封插芯, HQ 适配器, IP65, 带对应机壳, 聚碳酸酯, 玻璃纤维增强, 可锁定: 是
GTIN (EAN)	4050118337600	
数量	1 ST	

## AC




使用截面积为 1.5 到 6mm<sup>2</sup> 的非切割电缆进行配电。  
电源 / T 型分路塞, 采用直插式 (PUSH IN) 联接 (0.5 到 10mm<sup>2</sup>) 和/或拔插式联接 (0.5 到 4mm<sup>2</sup>)。  
彩色标记清楚指示导线布局。

- 电力供应
- 电力分配
- 电力分路

## 通用订货数据

类型	PT6	版本
订货号	<a href="#">1957620000</a>	FieldPower® 端头元件, 交流电, IP20, 刺穿绝缘层连接 (IDC), PUSH IN, 回路数 (文本) : 5
GTIN (EAN)	4032248642489	
数量	1 ST	

## DC



使用截面积为 1.5 到 6mm<sup>2</sup> 的非切割电缆进行配电。  
电源 / T 型分路塞, 采用直插式 (PUSH IN) 联接 (0.5 到 10mm<sup>2</sup>) 和/或拔插式联接 (0.5 到 4mm<sup>2</sup>)。  
彩色标记清楚指示导线布局。

- 电力供应
- 电力分配
- 电力分路

## GH 10P PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## 附件

### 通用订货数据

类型	PT6 DC	版本
订货号	<a href="#">1126840000</a>	FieldPower® 端头元件, 直流电, IP20, 刺穿绝缘层连接(IDC), PUSH IN,
GTIN (EAN)	4032248908462	回路数 (文本) : 5
数量	1 ST	

### AC/DC



使用截面积为 1.5到6mm<sup>2</sup>的非切割电缆进行配电。  
电源 / T型分路塞, 采用直插式(PUSH IN)联接(0.5到10mm<sup>2</sup>) 和/或拔插式联接(0.5到4mm<sup>2</sup>)。  
彩色标记清楚指示导线布局。

- 电力供应
- 电力分配
- 电力分路

### 通用订货数据

类型	PT6 230/BUS	版本
订货号	<a href="#">1269960000</a>	FieldPower® 端头元件, 交流/ 直流, IP20, 刺穿绝缘层连接(IDC), PUSH
GTIN (EAN)	4050118058239	IN, 回路数 (文本) : 5
数量	1 ST	
类型	PT6 DC 1/2/PE/3/4	版本
订货号	<a href="#">1534930000</a>	FieldPower® 端头元件, 直流电, IP20, 刺穿绝缘层连接(IDC), PUSH IN,
GTIN (EAN)	4050118338775	回路数 (文本) : 5
数量	1 ST	

### 端子导轨用于接线盒底部



多种附件适用于FieldPower®接线盒。  
电缆密封垫、端子导轨、锁定部件及其它。

### 通用订货数据

类型	TS 35 PT6	版本
订货号	<a href="#">1170690000</a>	Field Power® 端子导轨, 镀锌不锈钢, 54 mm, 适用于底座部件
GTIN (EAN)	4032248962532	
数量	10 ST	


**GH 10P PT6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

堵头



智能布线解决方案可以为您节省宝贵的时间和金钱。  
 FieldPower® 模块化系统拥有适合每一个布线任务的解决方案。  
 适用于预组装电缆的可折叠密封件  
 可用密封件带有 M16 和 M20 联接螺纹，操作和信号装置  
 可以集成到密封件中

通用订货数据

类型	DG D0 PT6	版本
订货号	<a href="#">4323240000</a>	Field Power® 密封插芯, 空白密封, IP65, 带对应机壳, EPDM
GTIN (EAN)	4032248641246	
数量	10 ST	
类型	DG M16 PT6	版本
订货号	<a href="#">2545540000</a>	Field Power® 密封插芯, 连接螺纹式密封, IP65, 带对应机壳, EPDM
GTIN (EAN)	4050118555523	
数量	1 ST	
类型	DG M20 PT6	版本
订货号	<a href="#">2545550000</a>	Field Power® 密封插芯, 连接螺纹式密封, IP65, 带对应机壳, EPDM
GTIN (EAN)	4050118555530	
数量	1 ST	
类型	RKDG D9 PT6	版本
订货号	<a href="#">4329610000</a>	Field Power® 密封插芯, 可折叠密封, IP 65, 带相应外壳, IP65, 带对应机壳, EPDM
GTIN (EAN)	4032248668687	
数量	10 ST	
类型	RKDG D11 PT6	版本
订货号	<a href="#">4323210000</a>	Field Power® 密封插芯, 可折叠密封, IP 65, 带相应外壳, IP65, 带对应机壳, EPDM
GTIN (EAN)	4032248641215	
数量	10 ST	
类型	RKDG D13 PT6	版本
订货号	<a href="#">4323230000</a>	Field Power® 密封插芯, 可折叠密封, IP 65, 带相应外壳, IP65, 带对应机壳, EPDM
GTIN (EAN)	4032248641239	
数量	10 ST	
类型	RKDG D15 PT6	版本
订货号	<a href="#">4323220000</a>	Field Power® 密封插芯, 可折叠密封, IP 65, 带相应外壳, IP65, 带对应机壳, EPDM
GTIN (EAN)	4032248641222	
数量	10 ST	
类型	RKDG D17 PT6	版本
订货号	<a href="#">4324010000</a>	Field Power® 密封插芯, 可折叠密封, IP 65, 带相应外壳, IP65, 带对应机壳, EPDM
GTIN (EAN)	4032248641284	
数量	10 ST	
类型	RKDG D18 WG PT6	版本
订货号	<a href="#">2491870000</a>	Field Power® 密封插芯, 密封, IP54, 带对应机壳, EPDM
GTIN (EAN)	4050118501537	
数量	10 ST	
类型	RKDG 2XD8.5 WG PT6	版本
订货号	<a href="#">1114530000</a>	Field Power® 密封插芯, 密封, IP54, 带对应机壳, EPDM
GTIN (EAN)	4032248892624	
数量	10 ST	

**GH 10P PT6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

**IP68 版本**



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。  
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。  
不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL 或 EN 45545 认证和测试。

**通用订货数据**

类型	VG M20-1/K68	版本	
订货号	<a href="#">1772300000</a>	VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD	
GTIN (EAN)	4032248 129966	max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6	
数量	50 ST		

**塑料锁紧螺母, 灰色**



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

**通用订货数据**

类型	SKMU M20 - K GR	版本	
订货号	<a href="#">1772460000</a>	SKMU PA (塑料防松螺母), 防松螺母, M 20, 6 mm, 聚酰胺 6 (PA6 - GF30)	
GTIN (EAN)	4032248 130207		
数量	100 ST		

**IP68 版本**



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。  
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。  
不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL 或 EN 45545 认证和测试。

**通用订货数据**

类型	VG M20 - K 68	版本	
订货号	<a href="#">2811470000</a>	VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 20, 10 mm, OD min. 10 -	
GTIN (EAN)	4064675 292227	OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6	
数量	50 ST		

**GH 10P PT6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

功能盖板




FieldPower® 外壳结实耐用，符合UL标准5VA最高阻燃等级要求。

- "TS 35 PT6"安装导轨模块和PT6触点单元易于安装。
- 铰链密封垫允许使用预装配电缆。
- 高顶盖型号方便安装组件。请查阅“附件”，获知电缆密封垫详情。

通用订货数据

类型	GHDE 10P HO ON/OFF PTS4	版本
订货号	<a href="#">800005211</a>	FieldPower® 接线盒, 181 mm, 192 mm, 122 mm, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色, 检修开关
GTIN (EAN)	4050118048568	
数量	1 ST	

Generation 1



FieldPower® 外壳结实耐用，符合UL标准5VA最高阻燃等级要求。

- "TS 35 PT6"安装导轨模块和PT6触点单元易于安装。
- 铰链密封垫允许使用预装配电缆。
- 高顶盖型号方便安装组件。请查阅“附件”，获知电缆密封垫详情。

通用订货数据

类型	BG GHDE 10P HO GK PT6	版本
订货号	<a href="#">2486990000</a>	FieldPower® 接线盒, 181 mm, 192 mm, 87 mm, IP65, 处于完整状态, 聚碳酸酯, 透明
GTIN (EAN)	4050118497595	
数量	5 ST	
类型	BG GHDE 10P HO PT6	版本
订货号	<a href="#">1121950000</a>	FieldPower® 接线盒, 181 mm, 192 mm, 87 mm, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色
GTIN (EAN)	4032248903016	
数量	10 ST	
类型	BG GHDE 10P PT6	版本
订货号	<a href="#">1122200000</a>	FieldPower® 接线盒, 181 mm, 192 mm, 25 mm, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色
GTIN (EAN)	4032248903207	
数量	10 ST	


## GH 10P PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

www.weidmueller.com

## 堵头



智能布线解决方案可以为您节省宝贵的时间和金钱。  
FieldPower® 模块化系统拥有适合每一个布线任务的解决方案。

适用于预组装电缆的可折叠密封件

可用密封件带有 M16 和 M20 联接螺纹，操作和信号装置  
可以集成到密封件中

## 通用订货数据

类型	RKDG D24 WG PT6	版本	
订货号	<a href="#">1069060000</a>	Field Power® 密封插芯, 密封, IP54, 带对应机壳, EPDM	
GTIN (EAN)	4032248827053		
数量	10 ST		