

BG GHDE 10P PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



FieldPower® 外壳结实耐用，符合UL标准5VA最高阻燃等级要求。

- "TS 35 PT6"安装导轨模块和PT6触点单元易于安装。
- 铰链密封垫允许使用预装配电缆。
- 高顶盖型号方便安装组件。请查阅“附件”，获知电缆密封垫详情。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | FieldPower® 接线盒, 181 mm, 192 mm, 25 mm, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色 |
| 订货号 | 1122200000 |
| 类型 | BG GHDE 10P PT6 |
| GTIN (EAN) | 4032248903207 |
| 数量 | 10 items |

BG GHDE 10P PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

UL 证书号

E256877

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 25 mm | 深度 (英寸) | 0.9842 inch |
| 高度 | 181 mm | 高度 (英寸) | 7.126 inch |
| 宽度 | 192 mm | 宽度 (英寸) | 7.559 inch |
| 净重 | 235.1 g | | |

温度

| | | | |
|------|----------------|------|----------------|
| 存储温度 | -40 °C...85 °C | 工作温度 | -40 °C...85 °C |
|------|----------------|------|----------------|

环保产品合规

| | |
|------------|--|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c10 |

通用参数

| | | | |
|------|--------------|--------------|------------|
| 基础材料 | 塑料材质 | 外壳材料 | 玻璃纤维增强聚碳酸酯 |
| 硅胶 | 无 | 颜色编码 | 黑色 |
| 防护等级 | IP65, 处于完整状态 | 阻燃等级符合 UL 94 | 5VA |
| 螺钉扭矩 | 2 Nm | 顶盖附件 | TX20 螺丝 |
| 安装指导 | 含盖子螺钉 | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ETIM 10.0 | EC000261 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 | | |


BG GHDE 10P PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

钻孔图



BG GHDE 10P PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

DMS PRO



魏德米勒扭矩螺丝刀设计符合人体工程学，在各种工作条件下均可单手操作。它确保了在所有安装方向上都能省力地工作。此外它还配备自动扭矩限值和高重复精确度。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------|--|
| 类型 | DMS PRO | 版本 | |
| 订货号 | 1479120000 | Mounting tool | |
| GTIN (EAN) | 4050118287011 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

刀头 E6.3- Torx®



凭借其良好的质量，宽阔的工作范围和出色的效率，魏德米勒钻头成为广受用户青睐的标准钻头。利用计算机控制的硬化方法，魏德米勒能够保证始终如一的严格标准质量。

其采用的优质原材料使这些钻头均可以达到远远高于以下相关 DIN 标准中规定的任何扭矩：

- DIN 5261 标准，适用于 PH/PZ 钻头；
- DIN 5263 标准，适用于开槽钻头；
- Camcar 标准，适用于 TORX 钻头这意味着它们在大扭矩条件下具有长久的使用寿命，因此是标准情况下的理想之选。

其优点包括：

- 适用于所有类型的螺钉。它们具有 59-61 HRC 的优异硬度值，因此既适用于手动工具，也适用于电动工具。
- 拥有良好耐磨性，因此预期使用寿命长。
- 与所有 DIN 螺钉都能最佳配合，这意味着磨损显著减少，同时扭矩以最佳效果传递。
- 其制造符合相关 ISO 标准的专业质量要求，确保始终如一的出色品质。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|--|
| 类型 | BIT E6,3 T20 X 70 | 版本 | |
| 订货号 | 2749010000 | 螺丝刀配件 | |
| GTIN (EAN) | 4050118895308 | | |
| 数量 | 5 ST | | |

BG GHDE 10P PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

Generation 1



FieldPower® 外壳结实耐用，符合UL标准5VA最高阻燃等级要求。

- "TS 35 PT6"安装导轨模块和PT6触点单元易于安装。
- 铰链密封垫允许使用预装配电缆。
- 高顶盖型号方便安装组件。请查阅“附件”，获知电缆密封垫详情。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | BG GH 10P 4XVG PT6 | 版本 |
| 订货号 | 1121990000 | FieldPower® 接线盒, 181 mm, 223 mm, 42 mm, IP65, 处于完整状态, |
| GTIN (EAN) | 4032248903030 | 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色 |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | GH 10P PT6 | 版本 |
| 订货号 | 1121980000 | FieldPower® 接线盒, 181 mm, 192 mm, 42 mm, IP65, 处于完整状态, |
| GTIN (EAN) | 4032248903023 | 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色 |
| 数量 | 10 ST | |