数据信息页

IE-CD-V04PRJ-C-MA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

耦合,为 FreeCon PushPull 接插件设计, Var.4,符合 IEC 61076-3-106 金属

通用订货数据

版本	接线箱, FreeCon, RJ45, 耦合, IP65
订货号	<u>1122710000</u>
类型	IE-CD-V04PRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248904778
数量	1 items

目录日期/图纸 1

IE-CD-V04PRJ-C-MA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ᆂᄟ			
审批			
MAMID 认证			
ROHS	一致		
JL File Number Search	UL 网站		
证书号 (cULus)	E316369		
尺寸和重量	,		
77	20.2	次连 (苯十)	1 1100 in al-
<u>深</u> 高度	28.2 mm 52 mm	深度 (英寸) 高度 (英寸)	1.1102 inch 2.0472 inch
^{可反} 思度	41 mm	宽度 (英寸)	1.6142 inch
^{DDQ}	243.48 g	见及 (关 寸)	1.0 142 IIICII
 温度			
存储温度		工作温度	-40 °C70 °C
安装温度			
不保产品合规			
RoHS 合规状态	 合规,无例外		
REACH SVHC		物质 (SVHC)	
	TREE OF THE BIRDY	13352 (0.1.10)	
通用参数			<u> </u>
颜色编码	银色	外壳基本材料	铝型材, 盒盖:锌压铸件, 涂漆
安装方式	螺钉安装	防护等级	IP65
盾拔次数	750		
通用标准			
连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5	证书号 (cULus)	E316369
九与柱址	12C 00003-7-9		
电气特性			
	1 A		
支术数据 RJ 45耦合	,		
电流承载能力 RJ 45耦合	1 A	最小介电强度 触点-触点(RJ45 耦合)	≥ 1000 V DC
小壳基本材料(RJ 45 耦合器)	铸锌	类型(RJ 45 耦合)	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
色缘电阻(RJ 45 耦合)	> 500 MΩ	最大介电强度 触点-护罩(RJ45 耦合)	≥ 1500 V DC
独点电阻(RJ 45 耦合器)	≤ 20 mΩ		
分类 ————————————————————————————————————			
TIM 7.0	EC002597	ETIM 8.0	EC002597
	L0002007		EC002597
TIM 9 0	FC002597		
	EC002597 27-44-03-18	ETIM 10.0 FCLASS 10.0	
ECLASS 9.1	27-44-03-18	ECLASS 10.0	27-44-03-18
ETIM 9.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0			

目录日期/图纸 2

数据信息页

IE-CD-V04PRJ-C-MA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘盖

保护您的设备,防止灰尘和污垢。

通用订货数据

 类型
 IE-BP-V04P
 版本

 订货号
 1963900000
 法兰外壳·防护盖

 GTIN (EAN)
 4032248646326

 数量
 10 ST

Sets - RJ45

PushPull 接插件 符合 IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) 塑料,带 RJ45插芯

通用订货数据

类型	IE-PS-V04P-RJ45-FH	版本	
订货号	<u>1963160000</u>	RJ45 插头,无需工具, 类别4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801	
GTIN (EAN)	4032248651665	2010)	
数量	10 ST		

目录日期/图纸 3