

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



耦合, 为 FreeCon PushPull 接插件设计, Var.4, 符合 IEC 61076-3-106 金属

通用订货数据

版本	接线箱, FreeCon, RJ45, 耦合, IP65
订货号	1122710000
类型	IE-CD-V04PRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248904778
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

尺寸和重量

深	28.2 mm	深度 (英寸)	1.1102 inch
高度	52 mm	高度 (英寸)	2.0472 inch
宽度	41 mm	宽度 (英寸)	1.6142 inch
净重	243.48 g		

温度

存储温度		工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度			

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

颜色编码	银色	外壳基本材料	铝型材, 盒盖: 锌压铸件, 涂漆
安装方式	螺钉安装	防护等级	IP65
插拔次数	750		

通用标准

连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5	证书号 (cULus)	E316369
-------	--	-------------	---------

电气特性

50 °C 下载流量	1 A
------------	-----

技术数据 RJ 45耦合

电流承载能力 RJ 45耦合	1 A	最小介电强度 触点-触点 (RJ45 耦合)	≥ 1000 V DC
外壳基本材料 (RJ 45 耦合器)	铸锌	类型 (RJ 45 耦合)	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
绝缘电阻 (RJ 45 耦合)	> 500 MΩ	最大介电强度 触点-护罩 (RJ45 耦合)	≥ 1500 V DC
触点电阻 (RJ 45 耦合器)	≤ 20 mΩ		

分类

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型	IE-BP-V04P	版本	
订货号	1963900000	法兰外壳-防护盖	
GTIN (EAN)	4032248646326		
数量	10 ST		

Sets - RJ45

PushPull 接插件 符合 IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702)
 塑料, 带 RJ45插芯



通用订货数据

类型	IE-PS-V04P-RJ45-FH	版本	
订货号	1963160000	RJ45 插头, 无需工具, 类别4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801	
GTIN (EAN)	4032248651665	2010)	
数量	10 ST		