

**SAIBWZ-M-4A-4/6-M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的各种直插式接头与电缆的总成。  
 反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合于机械工程。M12接插件提供5种联接系统的方式  
 弹片联接保证联接质量和功能，同时缩短安装耗时。这项技术允许不带管状端头的导线插入压线夹(也可使用带管状端头的导线)。导线与压线夹之间的联接抗震动，能提供持久的稳定的联接。

**通用订货数据**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | 可现场安装的接插件, M12             |
| 订货号        | <a href="#">1125550000</a> |
| 类型         | SAIBWZ-M-4A-4/6-M12        |
| GTIN (EAN) | 4032248907861              |
| 数量         | 1 items                    |

SAIBWZ-M-4A-4/6-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

净重 70 g

环保产品合规

|                  |  |
|------------------|--|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外  |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c   |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7 |
| SCIP             | bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a           |

技术资料 可定制接插件

|        |                     |        |                      |
|--------|---------------------|--------|----------------------|
| 回路数    | 4                   | 编码     | A 编码                 |
| 插针镀层   | 镀金的                 | 联接类型   | 弹片联接                 |
| 外壳基本材料 | PA                  | 绝缘电阻   | 108 Ω                |
| 最大电缆直径 | 6 mm                | 最小电缆直径 | 4 mm                 |
| 最大压接面积 | 0.5 mm <sup>2</sup> | 最小压接面积 | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 额定电压   | 250 V               | 额定电流   | 4 A                  |
| 防护等级   | IP67                | 插拔次数   | ≥ 100                |
| 污染等级   | 3                   | 端头类型   | 插座                   |
| 屏蔽连接   | 是                   | 螺纹环材料  | 锌压铸                  |
| 外壳温度范围 | -40 ... +85 °C      |        |                      |

PB47 USB /M12 I通用参数

|      |               |        |       |
|------|---------------|--------|-------|
| 回路数  | 4             | 端口 1   | M12   |
| 端口 2 | Tension-clamp | 外壳基本材料 | PA    |
| 联接螺纹 | M12           | 插针镀层   | 镀金的   |
| 防护等级 | IP67          | 插拔次数   | ≥ 100 |

分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002635    | ETIM 9.0    | EC002635    |
| ETIM 10.0   | EC002635    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 |             |             |

插针分配方案

