



通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的, 灰色, 回路数: 3, 间距 P（单位：mm）：5.50, 绝缘: 无, 宽度: 6 mm
订货号	1129280000
类型	SAKQ 2.5/3
GTIN (EAN)	4032248996131
数量	50 items
本地产品	仅在特定国家有售

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

通用订货数据

本地产品	仅在特定国家有售
------	----------

尺寸和重量

深	13.5 mm	深度 (英寸)	0.5315 inch
高度	15.5 mm	高度 (英寸)	0.6102 inch
宽度	6 mm	宽度 (英寸)	0.2362 inch
净重	3.78 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	防爆版	不
------	-------	-----	---

大小

间距 P (单位 : mm)	5.50 mm
----------------	---------

材料参数

颜色编码	灰色
------	----

系统特征值

PE联接	无
------	---

通用的

回路数	3
-----	---

额定数据

额定电压	400 V
------	-------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		