

SAKEW 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	端子用端板及隔板, 灰色, 高度: 50 mm, 宽度: 8.5 mm, V-0, PA 66/6
订货号	1129450000
类型	SAKEW 35
GTIN (EAN)	4032248970612
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深度 (含 DIN 导轨)	31.5 mm	高度	50 mm
高度 (英寸)	1.9685 inch	宽度	8.5 mm
宽度 (英寸)	0.3346 inch	净重	5.56 g

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

锁定	可拧紧
----	-----

材料参数

基础材料	PA 66/6	颜色编码	灰色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	固定块	必须的端板	无
PE联接	无	安装导轨已装备	TS 35

通用的

安装导轨已装备	TS 35
---------	-------

分类

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		