

IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



USB 插芯适用于 FrontCom®

通用订货数据

版本	USB 插芯, 法兰部件, 类型 AB
订货号	1131380000
类型	IE-BI-USB-AB
GTIN (EAN)	4032248911844
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E471884

尺寸和重量

净重

12.3 g

温度

存储温度

工作温度

-40 °C...70 °C

安装温度

湿度

0...93 % 相对湿度

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

基本信息

产品型号

USB 插芯

防护等级

带外壳 IP67

插芯类型

SteadyTec 数据插芯

PB47 USB /M12 I通用参数

端口 1

USB A

端口 2

USB B

物品描述

法兰部件, 类型 AB

布线

Typ A-B

颜色编码

黑色

湿度

0...93 % 相对湿度

外壳基本材料

PC UL 94 V0

屏蔽

360度; 全封闭外壳

防护等级

带外壳 IP67

插拔次数

≥ 1500

通用标准

证书号 (DNV)

TAA000022B

连接器标准

IEC 61076-3-107

证书号 (cULus)

E471884

电气特性

触点电阻

≤ 30 mΩ

电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小 ≥ 500 V DC

绝缘电阻

≥ 1000 MΩ

载流能力至 90 °C

3 A

重要注意事项

产品信息

USB 插芯适用于 FrontCom®

分类

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0


27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90

图纸

尺寸图



附件

扁平插套



PVC 预绝缘的扁平插套，带铜套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIF 1,5F288 R	版本
订货号	9200520000	电缆端头,绝缘电缆端头, 1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²,红色
GTIN (EAN)	4032248410361	
数量	100 ST	