

## IE-PS-RJ45-FH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

RJ45 接插件 (tool-less) , 符合 IEC 60603-7-51, 用于外径不超过 1.6 mm 的导线

## 通用订货数据

版本	RJ45 IDC 插头, 5 类 (ISO/IEC 11801), 4-芯, PROFINET
订货号	<a href="#">1132060000</a>
类型	IE-PS-RJ45-FH-BK-P
GTIN (EAN)	4032248912162
数量	10 items

## IE-PS-RJ45-FH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
证书号 (cULus)	E316369

## 尺寸和重量

净重	11.47 g
----	---------

## 温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

卤素	不	锁定杆材料	PA UL94-VO
减张力备件材料	PA UL94-VO	火灾荷载	77 kJ
端口 1	RJ45	端口 2	IDC
布线	4-芯, PROFINET	外壳基本材料	镀锌
最小绝缘直径	0.85 mm	最大绝缘直径	1.6 mm
目录册	5 类 (ISO/IEC 11801)	触点材料	磷铜
插针镀层	镍, 镀金	连接线经, 硬导线	0.41...0.64 mm
连接导线截面积, 硬导线 (AWG)	AWG 26/1...AWG 22/1	连接导线截面积, 硬导线	0.13...0.32 mm <sup>2</sup>
连接直径, 软导线	0.48...0.76 mm	连接导线截面积, 软导线 (AWG)	AWG 26/7...AWG 22/7
最小多股导线接线截面积	0.14 mm <sup>2</sup>	连接导线截面积, 软导线	0.14...0.35 mm <sup>2</sup>
导线截面积, 极软线	, Approval of the cable by Weidmüller necessary	导线截面积, 极软线 (AWG)	, Approval of the cable by Weidmüller necessary
注意, 采用极细多股导线连接	需要使用魏德米勒认证的电缆	MICE-分类 M	M1
MICE-分类 I	I1	MICE-分类 C	C1
MICE-分类 E	E3	最小护套直径	5.5 mm
最大护套直径	8.5 mm	屏蔽	360度 ; 全封闭外壳
防护等级	IP20	插入力	≤ 30N
插拔次数	750	绝缘体原料	PA UL94-VO
可重新联接	≥ 10 次 (对于相同或较大截面积而言)		

## 通用标准

连接器标准	IEC 60603-7-51	通信附件的 UL 标准	UL 1863
专用通信电缆设备	PROFINET 安装说明	IP 防护等级	IEC 60529
证书号 (cULus)	E316369		

## 技术数据

## 电气特性

触点电阻	$\leq 20 \text{ m}\Omega$	电源联接器耐压强度, 触点-触点, 最小	$\geq 1500 \text{ V AC/DC}$
介电强度, 触点-触点	$\geq 1000 \text{ V AC/DC}$	绝缘电阻	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
50 °C 下载流量	1 A	PoE / PoE+	符合 IEEE 802.3at

## 分类


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

打印

尺寸图



## IE-PS-RJ45-FH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 压接工具



如需带电工作，必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。

绝缘钳的设计符合人体工程学，适合手的形状。这样可以更好地握在手里，不会夹住手指，工作起来也比较省力。

## 通用订货数据

类型	PWZ RJ45	版本
订货号	<a href="#">1118040000</a>	压接工具
GTIN (EAN)	4032248899197	
数量	1 ST	

## 防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

## 通用订货数据

类型	IE-PP-RJ45	版本
订货号	<a href="#">2552580000</a>	
GTIN (EAN)	4050118562583	
数量	10 ST	

## 彩色减张力备件



用于识别您的IP20 RJ45 插头，可以在现场组装，有六种颜色。

## 通用订货数据

类型	IE-CR-IP20-RJ45-FH-GN	版本
订货号	<a href="#">1963100000</a>	工业以太网, 颜色编码, 绿色, 张力释放, 绿色
GTIN (EAN)	4032248645282	
数量	10 ST	

## IE-PS-RJ45-FH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

类型	IE-CR-IP20-RJ45-FH-GY	版本
订货号	<a href="#">1963060000</a>	工业以太网, 颜色编码, 灰色, 张力释放, 灰色
GTIN (EAN)	4032248645244	
数量	10 ST	
类型	IE-CR-IP20-RJ45-FH-BU	版本
订货号	<a href="#">1963080000</a>	工业以太网, 颜色编码, 蓝色, 张力释放, 蓝色
GTIN (EAN)	4032248645268	
数量	10 ST	
类型	IE-CR-IP20-RJ45-FH-OG	版本
订货号	<a href="#">1963070000</a>	工业以太网, 颜色编码, 橙色, 张力释放, 橙色
GTIN (EAN)	4032248645251	
数量	10 ST	
类型	IE-CR-IP20-RJ45-FH-YE	版本
订货号	<a href="#">1963090000</a>	工业以太网, 颜色编码, 黄色, 张力释放, 黄色
GTIN (EAN)	4032248645275	
数量	10 ST	
类型	IE-CR-IP20-RJ45-FH-WH	版本
订货号	<a href="#">1963050000</a>	工业以太网, 颜色编码, 白色, 张力释放, 白色
GTIN (EAN)	4032248645237	
数量	10 ST	