


SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



横联件，用于RIDERSERIES RCM中的插座

通用订货数据

版本	RIDERSERIES RCM, 横联
订货号	<a href="#">1132080000</a>
类型	SCM-I QV S
GTIN (EAN)	4032248912193
数量	10 items
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2026-06-30T00:00:00+02:00
替代产品	<a href="#">CXM CCS 6P GY</a>

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

净重 5.72 g

## 温度

存储温度	-40 °C...85 °C	环境温度	-45 °C...70 °C
工作温度			

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 横截面数据

额定电流	12 A	绝缘	是
触摸安全保护	是	颜色编码	白色
横联端子数量	6	回路数	6
间距 P (单位: mm)	27.00 mm	类型	可以按长度修剪

## 基本信息

类型	可以按长度修剪	颜色编码	白色
----	---------	------	----

## 联接参数


间距 P (单位: mm) 27.00 mm

## 分类

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

应用举例


How to install cross connection



Plug the cross connection into wire-connection opening and fix it with tighten the screw

将横联联接插入至电缆接线处

应用举例



Cross connection: SCM-I QV S  
Part-No. 1132080000

Sockets:  
for example SCM-I 4CO  
Part-No. 8869420000

横联件桥接至相邻底座上相同的接线点