

## IE-BIC-HYB-P-0,2-300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



混合式，10 极。插芯适用于 14 版接插件变体

### 通用订货数据

版本	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
订货号	<a href="#">1135160000</a>
类型	IE-BIC-HYB-P-0,2-300
GTIN (EAN)	4032248915477
数量	300 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 0.29 g

温度

存储温度 工作温度  
安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

屏蔽	不带屏蔽	目录册	其他
最大压接面积 软导线	0.2 mm <sup>2</sup>	最小多股导线接线截面积	0.08 mm <sup>2</sup>
端口 2	Crimp		

电气特性

额定电压 24 V

重要注意事项

产品信息 混合式, 10 极。插芯适用于 14 版接插件变体

分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

尺寸图



## IE-BIC-HYB-P-0,2-300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Crimping tools



- ... 用于魏德米勒RSV和DSTV-HD系统的插针
- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

### 通用订货数据

类型	HTF HYB	版本	
订货号	<a href="#">1119580000</a>	压接工具, 端头的压接工具, 0.08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , FoderB 夹	
GTIN (EAN)	4032248900626		
数量	1 ST		