

IE-BIC-HYB-P-0,2-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



混合式，10 极。插芯适用于 14 版接插件变体

通用订货数据

版本	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
订货号	1135160000
类型	IE-BIC-HYB-P-0,2-300
GTIN (EAN)	4032248915477
数量	300 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 0.29 g

温度

存储温度 工作温度
安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

屏蔽	不带屏蔽	目录册	其他
最大压接面积 软导线	0.2 mm ²	最小多股导线接线截面积	0.08 mm ²
端口 2	Crimp		

电气特性

额定电压 24 V


重要注意事项

产品信息 混合式, 10 极。插芯适用于 14 版接插件变体

分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

尺寸图



Crimping tools



- ... 用于魏德米勒RSV和DSTV-HD系统的插针
- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

通用订货数据

类型	HTF HYB	版本	
订货号	1119580000	压接工具, 端头的压接工具, 0.08mm², 1mm², FoderB 夹	
GTIN (EAN)	4032248900626		
数量	1 ST		