

## WAP WTL6 SL OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 产品图片



## 电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，  
让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有  
的重要转换电路。

## 通用订货数据

版本	用于端子的端板, 橙色, 高度: 82.2 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid, 可卡装: 是
订货号	<a href="#">1135170000</a>
类型	WAP WTL6 SL OR
GTIN (EAN)	4032248957408
数量	20 items

## WAP WTL6 SL OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	33.85 mm	深度 (英寸)	1.3327 inch
高度	82.2 mm	高度 (英寸)	3.2362 inch
宽度	1.5 mm	宽度 (英寸)	0.0591 inch
净重	4.07 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
产品碳足迹	从摇篮到大门 0,035 kg CO2 eq.

## 其它技术参数

可卡装	是
-----	---

## 材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	橙色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

## 系统特征值

类型	侧板
----	----

## 分类

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		