

KDSX M75 BS O SC 2 G75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



KDSX 配有锥形圈，可以联接编织铠装电缆和导线。实现电缆与电缆接头之间的导电联接。KDSX 还配有两个独立的密封圈，用于密封外部和内部电缆绝缘层。电缆铠装层位于内部和外部绝缘侧层之间。电缆接头配有硅胶密封圈时，适用的温度范围为 -60°C - +180°C。所采用的密封圈材料可达到 IP 66 或 IP 67 防护等级。KDSX 可以与 Ex d 防火罩一起使用，提高防爆安全。

通用订货数据

版本	KDSX (Klippon 双重密封 SWB/STA 防爆电缆接头), 电缆接头, 直, M 75, 19 mm, 编织铠装, 0.5 - 1 mm, OD min. 71.1 - OD max. 78 mm, ID min. 60.50 - ID max. 68.00 mm, IP66, IP68 - 2.5 bar, 黄铜材质
订货号	1135890000
类型	KDSX M75 BS O SC 2 G75
GTIN (EAN)	4032248968251
数量	1 items
交货状态	已取消
有效期	2023-07-30T00:00:00+02:00

KDSX M75 BS 0 SC 2 G75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

认证 IECEXSIR; SIRAATEX

认证 EAC; ATEX; IECEX

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

高度	82 mm	高度 (英寸)	3.2283 inch
长度	82 mm	长度 (英寸)	3.2283 inch
净重	1375 g		

温度

工作温度 -60 °C...180 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691

电缆接头认证号

标识	ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEX: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	电缆接头认证编号 (IECEX)	IECEX CML 19.0109X
IECEX 证书号	IECEXSIR05.0067X	ATEX 证书号	SIRA05ATEX1286X
DEF 验收条件	ATEX, IECEX		

通用参数

最大电缆外径	78 mm	最小电缆外径	71.1 mm
最大电缆内径	68.00 mm	最小电缆内径	60.50 mm
带 GWDR 的承托类型	IP66, IP68 - 2.5 bar	最大铠装层数	1 mm
最小铠装层数	0.5 mm	最大工作温度	180 °C
最小工作温度	-60 °C	螺距	1.5 mm
卤素	不	AF 尺寸 1	90 mm
AF 尺寸 2	90 mm	防护等级	IP54
电缆接头	公制的, 黄铜	基础材料	黄铜材质
密封件	硅胶	密封	硅胶
螺纹 (外部)	M 75	螺纹长度	19 mm
水深	25 m (30 Min.)	护套类型, 短期	SWB
防爆类型	Ex e 提高安全性, Ex d 耐压封装	护套类型	编织铠装
安装指导	参见安装指南	保护盖大小	L90

分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04

编制日期 23.01.2026 06:24:49 MEZ

目录日期 / 图纸

ECLASS 15.0

27-14-08-04

KDSX M75 BS O SC 2 G75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

黄铜锁紧螺母，自然表面处理



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU M75 MS SC	版本
订货号	0930640008	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 75, 7 mm, 黄铜材质
GTIN (EAN)	4032248976126	
数量	5 ST	

接地标签



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	EA-RING MS/M75 SC	版本
订货号	0930710008	EA (接地环), 接地环, 其他, M 75, 黄铜材质
GTIN (EAN)	4032248976232	
数量	10 ST	

尼龙扁平垫圈 - KSWN



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	KSWN M75	版本
订货号	1076670000	KSWN (扁平垫圈 - 尼龙), 密封圈, M 75, 尼龙 6
GTIN (EAN)	4032248838714	
数量	25 ST	

KDSX M75 BS 0 SC 2 G75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

保护盖板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	KSP L90	版本
订货号	1736640000	KSP (Klippon 盖罩), 护罩, PVC
GTIN (EAN)	4008190956301	
数量	10 ST	
类型	KSP L90 S	版本
订货号	0930700008	KSP (Klippon 盖罩), 护罩, 硅树脂
GTIN (EAN)	4032248976034	
数量	10 ST	