



导线槽切割器，适用于在切割导线槽和盖板内进行人工作业，最大宽度为 125 mm，壁厚为 2.5 mm。仅适用于未经填料加固的塑料。

- 无毛刺切割，没有边角料
- 长度挡块 (1,000 mm) 带导向装置，可精确切割长度
- 用于在工作台或类似工位安装的台式机
- 经过硬化处理的刀刃由特种钢材制成。

通用订货数据

版本	Cable duct cutting device
订货号	1137530000
类型	VKSW
GTIN (EAN)	4032248919406
数量	1 items

技术数据www.weidmueller.com**尺寸和重量**

深	290 mm
高度	285 mm
宽度	280 mm
净重	305 g

深度 (英寸)	11.4173 inch
高度 (英寸)	11.2204 inch
宽度 (英寸)	11.0236 inch

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

切割工具

剪切宽度最大	125 mm
--------	--------

分类

ETIM 8.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691
ECLASS 15.0	21-04-50-03

ETIM 9.0	EC002691
ECLASS 14.0	21-04-50-03

附件

配件 / 替换零件



导线槽切割器，适用于在切割导线槽和盖板内进行人工作业，最大宽度为 125 mm，壁厚为 2.5 mm。仅适用于未经填料加固的塑料。

- 无毛刺切割，没有边角料
- 长度挡块 (1,000 mm) 带导向装置，可精确切割长度
- 用于在工作台或类似工位安装的台式机
- 经过硬化处理的刀刃由特种钢材制成。

通用订货数据

类型	ERME VKSW	版本
订货号	1251270000	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4050118042436	
数量	1 ST	
类型	SCHUTZPROFIL VKSW	版本
订货号	2007400000	
GTIN (EAN)	4050118392548	
数量	1 ST	
类型	VKSW HANDLE	版本
订货号	2886200000	
GTIN (EAN)	4064675855200	
数量	1 ST	