

**HDC 04A CSB MALE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

重载接插件由插芯和防护外壳组成。插芯是重载接插件的核心，负责提供电气功能。魏德米勒插芯由高品质绝缘材料制成，即使电压极高，空间狭窄，也可安全进行传输。我们的所有产品系列都只使用一种塑料，这种塑料列入 UL 中，适用于轨道。这确保 RockStar® 接插件可以不受限制地用于全球各地。

**通用订货数据**

版本	HDC - 插芯, 插针式, 回路数: 1, 冷压联接, 安装尺寸: 1
订货号	<a href="#">1137720000</a>
类型	HDC 04A CSB MALE
GTIN (EAN)	4032248919437
数量	1 items

**HDC 04A CSB MALE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

**尺寸和重量**

深	21 mm	深度(英寸)	0.8268 inch
高度	30 mm	高度(英寸)	1.1811 inch
宽度	21 mm	宽度(英寸)	0.8268 inch
净重	8.5 g		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

**通用参数**

回路数	1	插拔次数 Ag	≥ 500
插拔次数 Au	≥ 500	联接类型	冷压联接
安装尺寸	1	阻燃等级符合 UL 94	V-0
颜色编码	米色	绝缘电阻	1010 Ω
绝缘材料	PC 加强型玻璃纤维 (UL-认证及管路鉴定)	绝缘材料组	IIIa
表面处理	其他	型号	插针式
污染等级	3	系列	ConCept 模块
不含卤素	true	低烟符合 DIN EN 45545-2	是
BG	1		

**尺寸**

宽度	21 mm	底座总长	21 mm
插头的高度	30 mm		

**接头数据 PE**

PE 连接类型	其他
---------	----

**型号**

导线最大压接面积 AWG	AWG 12	联接类型	冷压联接
安装尺寸	1	导线最小压接面积 AWG	AWG 26
最大压接面积	4 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.14 mm <sup>2</sup>
表面处理	其他	BG	1

**分类**

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

**HDC 04A CSB MALE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****插针触点支架**

ConCept - CSB - 模块采用双模块设计，在 ConCept 模块框架中占有两个槽。ConCept - CSB - 模块由一个模块架组成，该支架能够容纳两个插针架。插针架由锌压铸合金制成，保证了出色的屏蔽特性。冷压插针与插针架绝缘，安装在塑料插芯中。提供一系列 1 回路、4 回路、8 回路等不同回路数，以满足各种应用。

**通用订货数据**

类型	HDC CM BUS SV M1 CT	版本
订货号	<a href="#">1983810000</a>	重载接插件, HDC - 插芯, ConCept 模块
GTIN (EAN)	4032248689095	
数量	1 ST	
类型	HDC CM BUS SV M4 CT	版本
订货号	<a href="#">1983790000</a>	重载接插件, HDC - 插芯, ConCept 模块
GTIN (EAN)	403224868937	
数量	1 ST	