

## CC 85/54 MC NE GR


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ClipCard 标记号用于标记电气安装设备和开关设备等，可替代雕版方案。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- PrintJet 打印机能持久打印，可替代雕版方案
- 万用固定
- 座（螺钉固定或用电缆扎带固定）
- 固定轨（自粘或螺钉固定）
- 背带粘胶的标记号针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

版本	ClipCard, 设备标识牌, 54 x 85 mm, 支架 Logimark-H, 灰色
订货号	<a href="#">1138420000</a>
类型	CC 85/54 MC NE GR
GTIN (EAN)	4032248919864
数量	10 items

## CC 85/54 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	0.8 mm	深度 (英寸)	0.0315 inch
高度	54 mm	高度 (英寸)	2.126 inch
宽度	85 mm	宽度 (英寸)	3.3464 inch
净重	12 g		

## 温度

工作温度范围 -40...100 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.040 kg CO2 eq.	

## 通用数据

材料颜色 (阻抗编码)	8		
类型	插拔式		
宽度	85 mm		
阻燃等级符合 UL 94	V-2		
最大工作温度	100 °C		
最小工作温度	-40 °C		
颜色编码	灰色		
卤素	不		
基础材料	聚酰胺 66		
打印标志	无		
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MultiCard	
推荐使用的工业	机械制造		
适用的打印机	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>		
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Device markers		
工作温度范围	-40...100 °C		
应用/制造商	支架 Logimark-H		

## 设备标记号

卤素 不

## 分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



**CC 85/54 MC NE GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

附件



通用订货数据

类型	CC-H 85/54 SW	版本
订货号	<a href="#">1631640001</a>	ClipCard, 附件, 90 x 58 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190465254	
数量	20 ST	
类型	CC-H 85/54 GR	版本
订货号	<a href="#">1631640002</a>	ClipCard, 附件, 90 x 58 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190465261	
数量	20 ST	
类型	CC-H 85/54 BG	版本
订货号	<a href="#">1631640003</a>	ClipCard, 附件, 90 x 58 mm, 深褐
GTIN (EAN)	4008190465292	
数量	20 ST	
类型	CC-HO 85/54 SW	版本
订货号	<a href="#">1603290000</a>	ClipCard, 附件, 90 x 58 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190188306	
数量	20 ST	