


H0,34/15 ZH TK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码

通用订货数据

版本	管状端头, 双线管状端头, 11 mm, 8 mm, 青绿色
订货号	1139070000
类型	H0,34/15 ZH TK
GTIN (EAN)	4032248920471
数量	500 items
包装	散装

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 证书号	E354986

尺寸和重量

净重	0.08 g
----	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	双线管状端头, 蓝绿色	类型	双线管状端头
------	-------------	----	--------

管状端头

插针镀层直径 (D1)	1.2 mm	插针镀层长度 (L2)	8 mm
环宽 (B)	2 mm	环高 (A)	3.5 mm
塑料套厚度 (S2)	0.25 mm	L1 (mm)	15.00 mm
导线最大压接面积 AWG	AWG 22	金属管厚度 (S1)	0.15 mm
剥线长度	11 mm	导线压接面积	0.34 mm ²

分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

图纸

