数据信息页

PB-DP SUB-D M12 TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。 魏德米勒因此提供可定制的多种直插式接头与电缆的总成。

通用订货数据

版本	SUB-D
订货号	1140640000
类型	PB-DP SUB-D M12 TERM PS
GTIN (EAN)	4032248922611
数量	1 items

数据信息页

PB-DP SUB-D M12 TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

深	16.8 mm	深度 (英寸)	0.6614 inch
高度	58.8 mm	高度 (英寸)	2.315 inch
宽度	49 mm	宽度 (英寸)	1.9291 inch
净重	71.8 g		

温度

湿度	+25°C 时最大为 75%，无冷凝

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，有例外
RoHS 豁免（如适用/已知）	6al
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625

SUB-D 联接器技术参数

拧紧力矩	0.3 Nm	外壳基本材料	ZnAl
湿度	+25°C 时最大为 75%，无冷凝	防护等级	IP30
插拔次数	≥ 200	数据传输率	12 MBit/s
出线方向	90°	可提供终端电阻	是
总线接口	D-Sub端子 9回路, 针	直插式连接器和针脚分配	符合PROFIBUS总线规格要求
锁定装置	UNC4-40	外壳温度范围	-20...+70 ° C
总线，PG 接口	D-Sub端子 9回路, 插座	总线，电缆接口	M12 B 编码针式和孔式连接器，分配有 2 和 4 针脚
编程接口	是		

分类

ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ETIM 10.0	EC001132	ECLASS 14.0	27-44-03-02
ECLASS 15.0	27-44-03-22		

PB-DP SUB-D M12 TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

接线图

