

WAD WMF2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

通用订货数据

版本	端子盖, 深褐, Wemid, 高度: 11 mm, 宽度: 9.96 mm, 深: 9.68 mm, V-0
订货号	1142970000
类型	WAD WMF2.5
GTIN (EAN)	4032248926039
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	9.68 mm	深度 (英寸)	0.3811 inch
高度	11 mm	高度 (英寸)	0.4331 inch
宽度	9.96 mm	宽度 (英寸)	0.3921 inch
净重	0.53 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...75 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	深褐
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	用于端子
----	------

通用的

回路数	2
-----	---

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		