


WBB WMF2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

通用订货数据

版本	隔板 (端子) , 深褐, 高度: 88.5 mm, 宽度: 5.08 mm, V-0, Wemid
订货号	1142980000
类型	WBB WMF2.5 BLZ
GTIN (EAN)	4032248925896
数量	10 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	44.5 mm	深度 (英寸)	1.752 inch
高度	88.5 mm	高度 (英寸)	3.4842 inch
宽度	5.08 mm	宽度 (英寸)	0.2 inch
净重	10.2 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...75 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052

其它技术参数

可卡装	无
-----	---

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	深褐
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	固定块	安装导轨已装备	TS 35
----	-----	---------	-------

通用的

安装导轨已装备	TS 35
---------	-------

分类

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		