

HDC 24B HP250 MPL4 TYP1


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RockStar® 高电流外壳采用高强度铸铝制成， 经过我们的不断优化，能抵抗严苛环境条件。该多部件外壳允许用户在工作流程的每一步都能对工作状态进行检查。

通用订货数据

版本	HDC - 插芯, 回路数: 4, 安装尺寸: 8
订货号	1160430000
类型	HDC 24B HP250 MPL4 TYP1
GTIN (EAN)	4032248948161
数量	1 items

HDC 24B HP250 MPL4 TYP1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

高度	46 mm	高度 (英寸)	1.811 inch
宽度	42 mm	宽度 (英寸)	1.6535 inch
长度	140 mm	长度 (英寸)	5.5118 inch
安装尺寸 - 高度	130 mm	安装宽度	32 mm
净重	87 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

颜色编码	银灰色	基础材料	不锈钢
系列	高能量		

通用参数

回路数	4	安装尺寸	8
阻燃等级符合 UL 94	None	颜色编码	银灰色
基础材料	不锈钢	系列	高能量
不含卤素	false	BG	8

重要注意事项

产品信息	内部产生的电压可能会与工作电压叠加, 并包含相应的峰值, 具体取决于预期运行情况。必须确保这些峰值电压不超过额定电压。如果应用超出此技术规格, 请联系我们。
------	--

分类

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-06
ECLASS 15.0	27-44-02-06		

HDC 24B HP250 MPL4 TYP1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

