

## PB-DP SUB-D ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多种直插式接头与电缆的总成。

## 通用订货数据

版本	SUB-D
订货号	<a href="#">1161890000</a>
类型	PB-DP SUB-D ZF
GTIN (EAN)	4032248951017
数量	1 items

## PB-DP SUB-D ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

RoHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	16.8 mm	深度 (英寸)	0.6614 inch
高度	53.6 mm	高度 (英寸)	2.1102 inch
宽度	46 mm	宽度 (英寸)	1.811 inch
净重	81.84 g		

## 温度

湿度	+25°C 时最大为 75%，无 冷凝
----	------------------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6al
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcaaf625

## SUB-D 联接器技术参数

拧紧力矩矩	0.3 Nm	外壳基本材料	ZnAl
湿度	+25°C 时最大为 75%，无 冷凝	防护等级	IP30
插拔次数	≥ 200	数据传输率	12 MBit/s
出线方向	90°	可提供终端电阻	无
总线接口	D-Sub端子 9回路, 针	直插式连接器和针脚分配	符合PROFIBUS总线规格要 求
锁定装置	UNC4-40	外壳温度范围	-20...+70 °C
总线, 电缆接口	弹片联接	编程接口	无

## 分类

ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ETIM 10.0	EC001132	ECLASS 14.0	27-44-03-02
ECLASS 15.0	27-44-03-22		