PAP PTL/PSI 6/10



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







端子条末端相邻的接线端子,应使用挡板。挡板可保证接 线端子的功能和额定电压的使用。 这确保了电压组件以及 接线端子触摸的安全性。

通用订货数据

版本	P系列, 端板, 深褐, 2.5 mm		
订货号	1165320000		
类型	PAP PTL/PSI 6/10		
GTIN (EAN)	4032248990658		
数量	20 items		
交货状态	本产品即将停产。		
有效期	2023-02-18T00:00:00+01:00		
替代产品	<u>AEP 3C 4 BK</u>		

PAP PTL/PSI 6/10



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
<i>™</i>	32 mm	深度 (英寸)	1.2598 inch	
深 高度	79.75 mm		3.1398 inch	
_{同反} 宽度	2.5 mm	 高度 (英寸) 宽度 (英寸)	0.0984 inch	
^{见伎} 净重	4.38 g		0.0984 IIICH	
	4.36 y			
温度				
	-25 °C55 °C		-5 °C40 °C	
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C	
环保产品合规	'			
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
其它技术参数			,	
可卡装	是	安装指导	直接安装	
50 F			且以入代	
	五汉入代			
材料参数				
基础材料	Wemid		 深褐	
阻燃等级符合 UL 94	V-0			
系统特征值				
类型	侧板			
	1.5.11.			
安装指导	直接安装			
分类 ————————————————————————————————————				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33	
		ECLASS 11.0	27-14-11-33	
ECLASS 10.0	27-14-11-33	LCLASS I I.O	27-14-11-00	
ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01	

目录日期/图纸 2