

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| 版本 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座盖板, 侧面锁定,普通高度, 标准 |
|------------|--|
| 订货号 | <u>1165790000</u> |
| 类型 | HDC 32B DODQ 4BO |
| GTIN (EAN) | 4032248964512 |
| 数量 | 1 items |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| 30 | v |
|--------|---|

MAMID 认证



ROHS 一套

尺寸和重量

| 深 | 94 mm | 深度 (英寸) | 3.7008 inch |
|----|---------|-------------|-------------|
| 高度 | 17 mm | 高度 (英寸) | 0.6693 inch |
| 宽度 | 98.3 mm | 宽度 (英寸) | 3.8701 inch |
| 净重 | 117 g | | |

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

| RoHS 合规状态 | 合规,无例外 | |
|------------|---------------------|---------|
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 | |
| 化学抵抗力 | 材料 | 丙酮 |
| | 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| | 材料 | 钻孔油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 柴油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 乙醇 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 传动油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 液压油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 冷却剂 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 石油挥发油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 汗液 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 高级汽油 |
| | 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| | 材料 | |
| | 化学抵抗力 | |
| | 材料 | 紫外 |
| | 化学抵抗力 | 不稳定 |
| | 材料 | 臭氧 |
| | 11.11 | 774 |

通用参数

| 拧紧力矩矩 | 2 Nm | 外壳基本材料 | 铸铝 |
|--------|------|--------|-------------|
| 表面处理 | 粉末涂层 | 防护等级 | IP65, 插接状态下 |
| EMC 外壳 | | 锁定元件材料 | 不锈钢 |

化学抵抗力

不稳定



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| 尺寸大小 | <u> </u> | | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------|-------------|--|
| | 用于底座 | 外壳宽度 C | 82.5 mm | |
| 小売总长 | 94 mm | 外壳高度B | 17 mm | |
| 运行 | | | | |
| 插头/插座/盖板 | | 拧紧力矩矩 | 2 Nm | |
| ^{强夫/ 描座/ 盖板} 外壳设计 | | | | |
| がたはれ <u></u> 类型 | | | | |
| 大空 进线 | | | 盖 | |
| | | | | |
| 机罩设计 | 十字托架 | 颜色 (RAL) | RAL 7035 | |
| 3G | 10 | 适用于 ModuPlug® | 是 | |
| 分类 | | | | |
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 | |
| ETIM 8.0 | EC000437 EC000437 | ETIM 9.0 | | |
| | | | EC000437 | |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 | |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 | |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 | |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

