

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





预装 IE-导线,跳线 CabinetLine, Cat.5, PUR, 绿色

通用订货数据

版本	系统电缆, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 5 类 (ISO/IEC
	11801), PUR, 5 m
订货号	<u>1166000050</u>
类型	IE-C5ES8UG0050M40M40-G
GTIN (EAN)	4032248956579
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
MAMID 认证	(€ ,⊕,	s UK CA	
ROHS	—————————————————————————————————————	10 To 15 W 15 W	
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>		
证书号 (cULus)	E316369		
尺寸和重量			
	5 m	长度 (英寸)	196.8504 inch
<u> </u>	176.88 g	以及(天))	130.0304 man
			,
存储温度		工作温度	-40 °C75 °C
安装温度	-10 °C60 °C		
环保产品合规	,		
RoHS 合规状态	 合规,无例外		
REACH SVHC		E物质 (SVHC)	
通用标准	11.2.2	- 100	
AE / 13 19 4 P	-		"
连接器标准	IEC 60603-7-51	证书号 (cULus)	E316369
标准			
连接器标准	IEC 60603-7-51		
电气特性			
PoE / PoE+	符合 IEEE 802.3at		
	19日 ILLL 802.3at		
右插头			
插头,右	RJ45, IP20, 针式端头, 笔 直, 插头, 塑料, 带屏蔽		
左插头			
插头,左	RJ45, IP20, 针式端头, 笔 直, 插头, 塑料, 带屏蔽		
插头			
插头,右	RJ45, IP20, 针式端头, 笔 直, 插头, 塑料, 带屏蔽	插头,左	RJ45, IP20, 针式端头, 笔 直, 插头, 塑料, 带屏蔽
电缆电气属性			
在松 本交	10/400 MB5 / 4000	D = M	E * //CO //EO 44004\
传输速率	10/100 MBit/s, 1000 MBit/s	目录册	5 类 (ISO/IEC 11801)
测试电压: 线与线之间屏蔽	750 V DC, 1 分钟	-	

目录日期/图纸 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-06-03-08

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

电缆的机械和材料属性			
防油	EN 50305	无硅胶	是
防紫外线	是	卤素	无卤, 符合IEC 60754-2标 准
最小弯曲半径,多次	10 *直径	最小弯曲半径,单次	5 *直径
亢磨性 	非常好	阻燃性	in accordance with IEC 60332-1
电缆结构			
绞合线	7	护套颜色	绿色
載面积	4*2*AWG 26/7 - 4*2*0.128 mm²	屏蔽	SF/UTP
接线数量	8	绝缘横截面	0.98 mm
绝缘	PE	最大护套直径	6 mm
最小护套直径	5.6 mm	护套材料	PUR
屏蔽导线 屏蔽导线	日膜 日膜	芯线排列	双绞线
	屏蔽编织铜导线	导线材料	涂锡铜绞线
颜色序列或导线-导线对	白/蓝双色 - 蓝色, 白/橙色 - 橙色, 白/绿色 - 绿色, 白/棕 色 - 棕色		
分类			
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
FOLACO 10.0	07.00.00	FOLAGO 44.0	27.00.00

ECLASS 14.0

27-06-03-08

27-06-03-08

数据信息页

IE-C5ES8UG0050M40M40-G



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

布线 尺寸图







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

空白



TM-I 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。有各种不同长度可供选择。由于其凸出的标记号字段,每个标记号都容易拆分,安装简便。可以与标记套和标签一起使用。由于其特殊的规格,每个标记号都容易拆分,安装简便。它们能与市场上供货的许多标记套一起使用。采用MultiCard 格式,可以用 PrintJet CONNECT、绘图打印机或 STI 标记笔做标记。

- 由于其凸出的标记号字段,每个标记号都容易拆分,安装简便。
- 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。
- 可以与标记套和标签一起使用。
- 不适合与 P-Ink 或 STI 标记笔及 CLI T 标记套一起使用。针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型	TM-I 12 MC NE WS	版本
订货号	<u>1718411044</u>	TM-I, 插入式标记号, 12 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190348977	
数量	320 ST	
类型	TM-I 18 MC NE WS	版本
订货号	<u>1718431044</u>	TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 白色
订货号 GTIN (EAN)	1718431044 4008190349011	TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 白色