

**IL WMF2.5 BLZ OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**产品图片**

Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

**通用订货数据**

版本	锁定夹（端子），PA 66, 橙色
订货号	<a href="#">1167440000</a>
类型	IL WMF2.5 BLZ OR
GTIN (EAN)	4032248958474
数量	50 items

**IL WMF2.5 BLZ OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技术数据**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	28.85 mm	深度 (英寸)	1.1358 inch
高度	16.6 mm	高度 (英寸)	0.6535 inch
宽度	8.28 mm	宽度 (英寸)	0.326 inch
净重	1.12 g		

**温度**

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**材料参数**

基础材料	PA 66	颜色编码	橙色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

**通用的**

回路数	2
-----	---

**分类**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		