

IL WMF2.5 BLZ OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

通用订货数据

版本	锁定夹（端子），PA 66, 橙色
订货号	1167440000
类型	IL WMF2.5 BLZ OR
GTIN (EAN)	4032248958474
数量	50 items

IL WMF2.5 BLZ OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	28.85 mm	深度 (英寸)	1.1358 inch
高度	16.6 mm	高度 (英寸)	0.6535 inch
宽度	8.28 mm	宽度 (英寸)	0.326 inch
净重	1.12 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...55 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	橙色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

通用的

回路数	2
-----	---

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		