

**FUCR 60-150V SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

通用订货数据

版本	用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 6.3 A, 可旋转, 可插入的, V-O, Wemid
订货号	<a href="#">1167670000</a>
类型	FUCR 60-150V SW
GTIN (EAN)	4032248113811
数量	10 items

## FUCR 60-150V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	40.5 mm	深度 (英寸)	1.5945 inch
高度	38 mm	高度 (英寸)	1.4961 inch
宽度	8 mm	宽度 (英寸)	0.315 inch
净重	6.64 g		

## 温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	120 °C		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7cl
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

安装指导	直接安装	安装方式	插入的
------	------	------	-----

## 材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	黑色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

## 系统特征值

类型	熔丝盒
----	-----

## 通用的

安装指导	直接安装	最大工作温度	120 °C
------	------	--------	--------

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		