

**SAI-M23-KSC-0.08/0.56**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



The M23圆形接插件具有可插拔次数多、电流运载能力强、接触密度高而尺寸小的特点。  
 接线盒、插芯和压接触点需要单独订购。

通用订货数据

版本	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
订货号	<a href="#">1170140000</a>
类型	SAI-M23-KSC-0.08/0.56
GTIN (EAN)	4032248962235
数量	50 items

## SAI-M23-KSC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
UR 证书号 E344862

## 尺寸和重量

长度	16.5 mm	长度 (英寸)	0.6496 inch
净重	0.26 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## 技术资料 可定制接插件

插针镀层	镀金的	联接类型	冷压联接
绝缘电阻	> 1010 Ω	触点材料	铜锌合金
最大压接面积	0.56 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.08 mm <sup>2</sup>
插拔次数	> 1000	端头类型	公头

## 设置针对 SAI M23 压接工具


SAI M23 压接工具的相关设置	压接工具	1203960000	
	定位器位置	1	
	压接接头	压接插头 1 mm	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	导线压接面积	0.08 mm <sup>2</sup>
		压接心轴调整	0.72
		导线压接面积	0.14 mm <sup>2</sup>
		压接心轴调整	0.78
		导线压接面积	0.25 mm <sup>2</sup>
		压接心轴调整	0.82
		导线压接面积	0.34 mm <sup>2</sup>
压接心轴调整		0.86	
导线压接面积	0.56 mm <sup>2</sup>		
压接心轴调整	0.9		

## 分类

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

图纸

图纸



## SAI-M23-KSC-0.08/0.56

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

..., 适用于 M23



魏德米勒提供一系列用于传感器-执行器电缆接线的工具及附件。

### 通用订货数据

类型	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	版本
订货号	<a href="#">1203960000</a>	信号触点压线钳, 4锯齿夹
GTIN (EAN)	4050118000764	
数量	1 ST	