

SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



The M23圆形接插件具有可插拔次数多、电流运载能力强、接触密度高而尺寸小的特点。
接线盒、插芯和压接触点需要单独订购。

通用订货数据

版本	传感器/执行器接插件, 冷压插针
订货号	1170220000
类型	SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1
GTIN (EAN)	4032248962204
数量	50 items
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2026-12-31T00:00:00+01:00

SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 证书号	E344862

尺寸和重量

长度	16.5 mm	长度 (英寸)	0.6496 inch
净重	0.3 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技术资料 可定制接插件

插针镀层	镀金的	联接类型	冷压联接
绝缘电阻	> 1010 Ω	触点材料	铜锌合金
最大压接面积	1 mm ²	最小压接面积	0.14 mm ²
插拔次数	> 1000	端头类型	公头


设置针对 SAI M23 压接工具

SAI M23 压接工具的相关设置	压接工具	2	
	定位器位置	3	
	压接接头	压接插针信号 1.5 mm	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm ²	导线压接面积	0.14 mm ²
		压接心轴调整	0.65
		导线压接面积	0.25 mm ²
		压接心轴调整	0.68
		导线压接面积	0.34 mm ²
		压接心轴调整	0.72
		导线压接面积	0.56 mm ²
		压接心轴调整	0.81
		导线压接面积	0.75 mm ²
		压接心轴调整	0.95
导线压接面积	1.00 mm ²		
压接心轴调整	1.07		

分类

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

图纸



SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

..., 适用于 M23



魏德米勒提供一系列用于传感器-执行器电缆接线的工具及附件。

通用订货数据

类型	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	版本
订货号	1203960000	信号触点压线钳, 4锯齿夹
GTIN (EAN)	4050118000764	
数量	1 ST	