

与插图相似



The M23圆形接插件具有可插拔次数多、电流运载能力强、接触密度高而尺寸小的特点。
 接线盒、插芯和压接触点需要单独订购。

通用订货数据

版本	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
订货号	1170240000
类型	SAI-M23-KBC-1.5-.56-1.0
GTIN (EAN)	4032248962150
数量	50 items

SAI-M23-KBC-1.5-.56-1.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
UR 证书号 E344862

尺寸和重量

长度	16.5 mm	长度 (英寸)	0.6496 inch
净重	0.28 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

技术资料 可定制接插件

插针镀层	镀金的	联接类型	冷压联接
绝缘电阻	> 1010 Ω	触点材料	铜锌合金
最大压接面积	1 mm ²	最小压接面积	0.56 mm ²
插拔次数	> 1000	端头类型	插座

设置针对 SAI M23 压接工具


SAI M23 压接工具的相关设置	压接工具	2	
	定位器位置	2	
	压接接头	压接插座信号 1.5 mm	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm ²	导线压接面积	0.56 mm ²
		压接心轴调整	0.95
		导线压接面积	0.75 mm ²
		压接心轴调整	1.05
	导线压接面积	1.00 mm ²	
	压接心轴调整	1.13	

分类

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

图纸

图纸



..., 适用于 M23



魏德米勒提供一系列用于传感器-执行器电缆接线的工具及附件。

通用订货数据

类型	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	版本
订货号	1203840000	信号与电源触点压线钳, 4锯齿夹
GTIN (EAN)	4032248986934	
数量	1 ST	
类型	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	版本
订货号	1203960000	信号触点压线钳, 4锯齿夹
GTIN (EAN)	4050118000764	
数量	1 ST	