

**SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



The M23圆形接插件具有可插拔次数多、电流运载能力强、接触密度高而尺寸小的特点。  
 接线盒、插芯和压接触点需要单独订购。

通用订货数据

版本	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
订货号	<a href="#">1170250000</a>
类型	SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5
GTIN (EAN)	4032248962211
数量	50 items

SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
UR 证书号	E344862

尺寸和重量

长度	16.5 mm	长度 (英寸)	0.6496 inch
净重	0.51 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

技术资料 可定制接插件

插针镀层	镀金的	联接类型	冷压联接
绝缘电阻	> 1010 Ω	触点材料	铜锌合金
最大压接面积	2.5 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.75 mm <sup>2</sup>
插拔次数	> 1000	端头类型	公头


设置针对 SAI M23 压接工具

SAI M23 压接工具的相关设置	压接工具	2	
	定位器位置	4	
	压接接头	压接插针信号 2 mm	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	导线压接面积	0.75 mm <sup>2</sup>
		压接心轴调整	1.25
		导线压接面积	1.00 mm <sup>2</sup>
		压接心轴调整	1.35
		导线压接面积	1.50 mm <sup>2</sup>
		压接心轴调整	1.45
		导线压接面积	2.50 mm <sup>2</sup>
压接心轴调整		1.6	

分类

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

图纸



## SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

..., 适用于 M23



魏德米勒提供一系列用于传感器-执行器电缆接线的工具及附件。

### 通用订货数据

类型	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	版本	
订货号	<a href="#">1203960000</a>	信号触点压线钳, 4锯齿夹	
GTIN (EAN)	4050118000764		
数量	1 ST		