

## BZT PRV16 SW 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 产品图片



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

## 通用订货数据

版本	P系列, 标记号托架, 黑色, 层数: 16, TS 35 x 15
订货号	<a href="#">1173540000</a>
类型	BZT PRV16 SW 35X15
GTIN (EAN)	4032248965885
数量	20 items

## BZT PRV16 SW 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

RoHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	113.4 mm	深度 (英寸)	4.4646 inch
高度	225 mm	高度 (英寸)	8.8582 inch
宽度	10.2 mm	宽度 (英寸)	0.4016 inch
净重	52.7 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	125 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 可压接导线 (额定联接)

联接点数量	32
-------	----

## 材料参数

基础材料	聚碳酸酯	颜色编码	黑色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

## 系统特征值

类型	用于端子导轨	层数	16
每层压接点数量	2	安装导轨已装备	TS 35 x 15

## 通用的

安装导轨已装备	TS 35 x 15
---------	------------

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		