


PAP PRV/PPV8 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**产品图片**

Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

通用订货数据

版本	P系列, 端板, 黑色, 3 mm
订货号	1173720000
类型	PAP PRV/PPV8 SW
GTIN (EAN)	4032248966158
数量	10 items

PAP PRV/PPV8 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	58.5 mm	深度 (英寸)	2.3031 inch
高度	120 mm	高度 (英寸)	4.7244 inch
宽度	3 mm	宽度 (英寸)	0.1181 inch
净重	8.8 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

可卡装	是	安装指导	直接安装
安装方式	直接安装		

材料参数

基础材料	聚碳酸酯	颜色编码	黑色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	侧板
----	----

通用的

安装指导	直接安装
------	------

分类

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		