

**PAP PRV/PPV4 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**产品图片**

Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

**通用订货数据**

版本	P系列, 端板, 黑色, 3 mm
订货号	<a href="#">1173750000</a>
类型	PAP PRV/PPV4 SW
GTIN (EAN)	4032248966165
数量	10 items

**PAP PRV/PPV4 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	39.9 mm	深度 (英寸)	1.5709 inch
高度	70 mm	高度 (英寸)	2.7559 inch
宽度	3 mm	宽度 (英寸)	0.1181 inch
净重	4.9 g		

**温度**

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	125 °C

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**其它技术参数**

可卡装	是	安装指导	直接安装
安装方式	直接安装		

**材料参数**

基础材料	聚碳酸酯	颜色编码	黑色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

**系统特征值**

类型	侧板
----	----

**通用的**

安装指导	直接安装
------	------

**分类**

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		