

## DKB CC 85/54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### 通用订货数据

版本	MetalliCard, 胶带, 54 x 85 mm, 透明
订货号	<a href="#">1175850000</a>
类型	DKB CC 85/54
GTIN (EAN)	4032248972364
数量	100 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	0.01 mm	深度 (英寸)	0.0004 inch
高度	54 mm	高度 (英寸)	2.126 inch
宽度	85 mm	宽度 (英寸)	3.3464 inch
净重	1.57 g		

## 温度

工作温度范围	-40...160 °C
--------	--------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

粘胶剂	改良丙烯酸酯		
类型	自我粘贴的		
宽度	85 mm		
最大工作温度	160 °C		
最小工作温度	-40 °C		
颜色编码	透明		
基础材料	聚酯纤维胶片		
打印标志	无		
每个包装单元的标记号数量	1	供电形式	MetalliCard
推荐使用的工业		能源, 流程	
适用的打印机			
每种组合对应的标识牌数	1	1 MetalliCard = Adhesive strip	
工作温度范围	-40...160 °C		

## 分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

应用举例

