# E1XZ/40/M40-WM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





E1XZ 型电缆接头适合 SWB 编织钢丝或 STA 铜带铠装电缆,具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能。铠装线夹在电缆铠装和格兰头之间实现电气接合。

#### 通用订货数据

版本	E1XZ(Klippon 双重密封 SWB/STA 铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 40 x 1.5, 16 mm, 编 织铠装, 金属膜铠装, 1.6 - 2 mm, OD min. 30.5 - OD max. 40.5 mm, ID min. 25.50 - ID max. 32.20 mm, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	<u>1185020000</u>
类型	E1XZ/40/M40-WM
GTIN (EAN)	4050118075038
数量	4 items

# E1XZ/40/M40-WM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

16 mm

参见安装指南

Ex d -隔爆, Ex e -增安

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

_	
₩	サレ
-	411.

MAMID 认证



ROHS 一致

### 尺寸和重量

高度	77.5 mm	高度 (英寸)	3.0512 inch
宽度	60.5 mm	 宽度 (英寸)	2.3819 inch
长度 净重	93.5 mm	 长度 (英寸)	3.6811 inch
净重	685 g		

### 温度

工作温度 -50 ℃...120 ℃

# 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0d756fc1-6076-45f4-ae6d-db4288d0aefd

# 电缆接头认证号

标识	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex	电缆接头认证编号 (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
	eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da		
电缆接头认证编号 (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	电缆接头证书号 (CCC)	2020322313000069
IECEX 证书号	IECEXTPS16.0004X		

# 通用参数

螺纹 (外部)

护套类型

护套类型,短期

<b>週用</b> 奓釵			
最大电缆外径	40.5 mm	最小电缆外径	30.5 mm
最大电缆内径	32.20 mm	最小电缆内径	25.50 mm
O 型圈	硅胶		80 Nm
硅胶	 是	接线数量	1
最大铠装层数	2 mm	最小铠装层数	1.6 mm
	120 °C	 最小工作温度	-50 °C
螺距	1.5 mm		不
标准	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	AF 尺寸 1	55 mm
AF 尺寸 2	55 mm	防护等级	IP66, IP68
电缆接头	M 40	基础材料	黄铜材质, 镀镍的
密封件			硅胶

目录日期/图纸 2

螺纹长度

防爆类型

安装指导

M 40 x 1.5

SWB, STA

编织铠装,金属膜铠装

# 数据信息页

# E1XZ/40/M40-WM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

# 分类

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-34	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-04
ECLASS 13.0	27-14-08-04	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		

# E1XZ/40/M40-WM



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

### 尼龙扁平垫圈 - GWDR



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

#### 通用订货数据

 类型
 GWDR M40-W
 版本

 订货号
 1185640000
 封闭式, M 40, 尼龙 6

GTIN (EAN) 4050118078336 数量 50 ST

# 黄铜锁紧螺母,镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

4

### 通用订货数据

 类型
 SKMU M40 MS
 版本

 订货号
 1737030000
 SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 40, 5 mm, 黄铜材质, 镀镍的

 GTIN (EAN)
 4008190956509

 数量
 50 ST