E1XZ/50S/M50-WM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





E1XZ 型电缆接头适合 SWB 编织钢丝或 STA 铜带铠装电缆,具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能。铠装线夹在电缆铠装和格兰头之间实现电气接合。

通用订货数据

| 版本 | E1XZ(Klippon 双重密封 SWB/STA 铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 50 x 1.5, 16 mm, 编 织铠装, 金属膜铠装, 2 - 2.5 mm, OD min. 38.5 - OD max. 46.5 mm, ID min. 31.50 - ID max. 38.20 mm, 黄铜材质, 镀镍的 |
|------------|--|
| 订货号 | <u>1185030000</u> |
| 类型 | E1XZ/50S/M50-WM |
| GTIN (EAN) | 4050118075045 |
| 数量 | 4 items |

E1XZ/50S/M50-WM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

硅胶

16 mm

参见安装指南

Ex d -隔爆, Ex e -增安

技术数据

| MAMID 认证 | @(E | ECEx (Ex) | |
|--------------------------------|--|--|--------------------|
| ROHS | 一致 | | |
| 尺寸和重量 | | , | |
| | 77.5 mm | 高度 (英寸) | 3.0512 inch |
| 宽度 宽度 | 66 mm | 宽度 (英寸) | 2.5984 inch |
| | 93.5 mm | 大度 (英寸) | 3.6811 inch |
| 争重 | 790 g | | |
| 温度 | | | |
| 工作温度 | -50 °C120 °C | | |
| 环保产品合规 | | | |
| D-UC 会切化 大 | △切 左切 Ы | | |
| RoHS 合规状态 RoHS 豁免(如适用/已知) | | | |
| nons 韶先(知道用/ C和) REACH SVHC | | | |
| SCIP | Lead 7439-92-1 Od756fc1-6076-45f4-ae6d-db4288d0aefd | | |
| | | | |
| 电缆接头认证号 | | | |
| 标识 | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | 电缆接头认证编号 (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| 电缆接头认证编号 (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X | 电缆接头证书号 (CCC) | 2020322313000069 |
| IECEX 证书号 | IECEXTPS16.0004X | | |
| 通用参数 | | | |
| 最大电缆外径 | 46.5 mm | 最小电缆外径 | 38.5 mm |
| 取人电缆外径 最大电缆内径 | 38.20 mm | 最小电缆内径 | 31.50 mm |
| 取入电処r11年 O 型圏 | | · 拉尔巴现内住 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 95 Nm |
| シ <u>ェ</u> 歯 ほ胶 | | 接线数量 | 1 |
| _{生//} 最大铠装层数 | 2.5 mm | 最小铠装层数 | 2 mm |
| 最大工作温度 | 120 °C | 最小工作温度 | -50 °C |
| <u>取入工に<i>画及</i> </u> | 1.5 mm | <u>取小工作///////// </u> | 不 |
| ^{縣此} 标准 | EN 60079-0, EN 60079-1, | <u>凶系</u> AF 尺寸 1 | |
| MVE | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 | AF Æ Y I | 60 mm |
| AF 尺寸 2 | 60 mm | | IP66, IP68 |
| 电缆接头 | M 50 | 基础材料 | 黄铜材质, 镀镍的 |
| <u> </u> | | 変料 | 生脉 |

硅胶

M 50 x 1.5

SWB, STA

编织铠装,金属膜铠装

密封件

护套类型

螺纹 (外部)

护套类型,短期

目录日期/图纸 2

密封

螺纹长度

防爆类型

安装指导

数据信息页

E1XZ/50S/M50-WM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

| ETIM 6.0 | EC000441 | ETIM 7.0 | EC000441 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-04 |
| ECLASS 13.0 | 27-14-08-04 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-04 | | |

E1XZ/50S/M50-WM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

尼龙扁平垫圈 - GWDR



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型 GWDR M50-W 订货号 1185650000

4050118078312

数量 25 ST

GTIN (EAN)

版本 封闭式, M 50, 尼龙 6

黄铜锁紧螺母,镀镍板



25 ST

除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

4

通用订货数据

数量

类型 SKMU M50 MS 版本 订货号 1737040000 GTIN (EAN) 4008190956516

SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 50, 5 mm, 黄铜材质, 镀镍的