

A2LS/63/M63-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



A2L 型电缆接头适合非铠装电缆，具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | A2L (Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头) , 电缆接头, 直, M 63 x 1.5, 19 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, 不锈钢 1.4404 |
| 订货号 | 1185380000 |
| 类型 | A2LS/63/M63-WM |
| GTIN (EAN) | 4050118080711 |
| 数量 | 4 items |
| 交货状态 | 本产品即将停产。 |
| 有效期 | 2024-08-31T00:00:00+02:00 |

A2LS/63/M63-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|----------|---------|-------------|
| 高度 | 42.8 mm | 高度 (英寸) | 1.685 inch |
| 宽度 | 88 mm | 宽度 (英寸) | 3.4646 inch |
| 长度 | 61.8 mm | 长度 (英寸) | 2.4331 inch |
| 净重 | 561.22 g | | |

温度

工作温度 -50 °C...120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆接头认证号

| | | | |
|------------------|---|-----------------|--------------------|
| 标识 | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | 电缆接头认证编号 (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| 电缆接头认证编号 (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X | 电缆接头证书号 (CCC) | 2020322313000069 |
| IECEX 证书号 | IECEXTPS16.0004X | | |

通用参数

| | | | |
|---------|---|---------|------------|
| 最大电缆外径 | 56 mm | 最小电缆外径 | 49.5 mm |
| O 型圈 | 硅胶 | 拧紧力矩 | 130 Nm |
| 最大工作温度 | 120 °C | 最小工作温度 | -50 °C |
| 螺距 | 1.5 mm | 卤素 | 不 |
| 标准 | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 | AF 尺寸 1 | 80 mm |
| AF 尺寸 2 | 80 mm | 防护等级 | IP66, IP68 |
| 电缆接头 | M 63 | 基础材料 | 不锈钢 1.4404 |
| 密封件 | 硅胶 | 密封 | 硅胶 |
| 螺纹 (外部) | M 63 x 1.5 | 螺纹长度 | 19 mm |
| 防爆类型 | Ex d -隔爆, Ex e -增安 | 安装指导 | 参见安装指南 |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-04 | | |

A2LS/63/M63-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

不锈钢锁紧螺母，自然表面处理



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型 | SKMUS M63-W | 版本 | |
| 订货号 | 1185740000 | SKMU SS (不锈钢防松螺母), 防松螺母, M 63, 5.3 mm, 不锈钢 | |
| GTIN (EAN) | 4050118269970 | 1.4404 | |
| 数量 | 20 ST | | |

尼龙扁平垫圈 - GWDR



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------|--|
| 类型 | GWDR M63-W | 版本 | |
| 订货号 | 1185670000 | 封闭式, M 63, 尼龙 6 | |
| GTIN (EAN) | 4064675423270 | | |
| 数量 | 10 ST | | |