

**SKMUS M16-W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

**通用订货数据**

版本	SKMU SS (不锈钢防松螺母), 防松螺母, M16, 2.2 mm, 不锈钢 1.4404
订货号	<a href="#">1185680000</a>
类型	SKMUS M16-W
GTIN (EAN)	4050118269956
数量	240 items

**SKMUS M16-W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

高度	3.2 mm	高度 (英寸)	0.126 inch
净重	4 g		

**温度****工作温度****环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用参数**

螺距	1.5 mm	卤素	无卤
AF 尺寸 1	20 mm	强度	2.80 mm
电缆接头	M 16	基础材料	不锈钢 1.4404
螺纹 (外部)	M16	螺纹 (内部)	M 16
螺纹长度	2.2 mm		

**分类**

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		