

SKMUS M25-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	SKMU SS (不锈钢防松螺母) , 防松螺母, M 25, 2.2 mm, 不锈钢 1.4404
订货号	1185700000
类型	SKMUS M25-W
GTIN (EAN)	4050118269963
数量	240 items

SKMUS M25-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	3.2 mm	高度 (英寸)	0.126 inch
净重	7 g		

温度

工作温度	
------	--

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

螺距	1.5 mm	卤素	无卤
AF 尺寸 1	30 mm	强度	3.00 mm
电缆接头	M 25	基础材料	不锈钢 1.4404
螺纹 (外部)	M 25	螺纹 (内部)	M 25
螺纹长度	2.2 mm		

分类

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		