## 数据信息页

#### **SKMUS M25-W**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

#### 通用订货数据

版本	SKMU SS(不锈钢防松螺母), 防松螺母, M 25, 2.2 mm, 不锈钢 1.4404		
订货号	<u>1185700000</u>		
类型	SKMUS M25-W		
GTIN (EAN)	4050118269963		
数量	240 items		

### **SKMUS M25-W**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
高度	3.2 mm	高度 (英寸)	0.126 inch
<u>同反</u> 净重	7 g	同反 (关 1 )	0.120 IIICII
	, y		-
温度			<u> </u>
工作温度			
环保产品合规			
A 15.15	A 10 (5) L1		
RoHS 合规状态			
REACH SVHC		B大汪初贞 (SVHC)	
通用参数			
螺距	1.5 mm	卤素	无卤
AF 尺寸 1	30 mm		3.00 mm
电缆接头	M 25	 基础材料	不锈钢 1.4404
螺纹 (外部)	M 25		M 25
螺纹长度	2.2 mm		
分类	'		
ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		