## 数据信息页

#### **SKMUS M32-W**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

#### 通用订货数据

版本	SKMU SS(不锈钢防松螺母), 防松螺母, M 32, 3.8 mm, 不锈钢 1.4404		
订货号	<u>1185710000</u>		
类型	SKMUS M32-W		
GTIN (EAN)	4050118233759		
数量	144 items		

### **SKMUS M32-W**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
<b>京</b>	4.8 mm	京庆 /英士\	0.189 inch
<u>高度</u> 净重	4.6 mm	高度 (英寸)	0.189 inch
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	13.6 g		
温度			
工作温度			
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
通用参数			
螺距	1.5 mm	卤素	无卤
AF 尺寸 1	38 mm		4.00 mm
电缆接头	M 32	基础材料	不锈钢 1.4404
螺纹 (外部)	M 32	螺纹 (内部)	M 32
螺纹长度	3.8 mm		
分类	'		
ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		