

## SKMUS M32-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

### 通用订货数据

版本	SKMU SS (不锈钢防松螺母) , 防松螺母, M 32, 3.8 mm, 不锈钢 1.4404
订货号	<a href="#">1185710000</a>
类型	SKMUS M32-W
GTIN (EAN)	4050118233759
数量	144 items

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

高度	4.8 mm	高度 (英寸)	0.189 inch
净重	13.8 g		

## 温度

工作温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

螺距	1.5 mm	卤素	无卤
AF 尺寸 1	38 mm	强度	4.00 mm
电缆接头	M 32	基础材料	不锈钢 1.4404
螺纹 (外部)	M 32	螺纹 (内部)	M 32
螺纹长度	3.8 mm		

## 分类

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		