A2LCS/20S/M20-M20F-WM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





A2LC 型电缆接头适合非铠装电缆,提供导管连接内螺纹, 具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能。

通用订货数据

版本	A2LC(Klippon 非铠装,带套管连接螺纹,Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 20 x 1.5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, 不锈钢 1.4404
订货号	<u>1187190000</u>
类型	A2LCS/20S/M20-M20F-WM
GTIN (EAN)	4050118081114
数量	24 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-44-32

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
MAMID 认证	@(E	IECEx (Ex)	
ROHS	一致		
尺寸和重量			,
高度	52.8 mm	高度 (英寸)	2.0787 inch
<u> </u>	28.5 mm		1.122 inch
^{见伎} 长度	68.8 mm	宽度 (英寸)	2.7087 inch
<u>下及</u> 净重	129 g	长度 (英寸)	2.7087 Inch
	129 g		
<u>温度</u> 			<u> </u>
工作温度	-50 °C120 °C		
环保产品合规			'
RoHS 合规状态			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注	物质 (SVHC)	
电缆接头认证号			
标识	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex	电缆接头认证编号 (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
	eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da		
电缆接头认证编号 (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	电缆接头证书号 (CCC)	2020322313000069
IECEX 证书号	IECEXTPS16.0004X		
通用参数			
最大电缆外径	11.7 mm	最小电缆外径	8 mm
O 型圈	硅胶	· 拧紧力矩矩	20 Nm
硅胶	 是		120 °C
最小工作温度	-50 °C	螺距	1.5 mm
卤素	不	标准	EN 60079-0, EN 60079-7 EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, G 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
AF 尺寸 1	26 mm	AF 尺寸 2	26 mm
防护等级	IP66, IP68	电缆接头	M 20
基础材料	不锈钢 1.4404	密封件	硅胶
密封	硅胶	螺纹 (外部)	M 20 x 1.5
螺纹长度	16 mm	导管螺纹尺寸(公制)	M20
<u>防爆类型</u>	Ex d -隔爆, Ex e -增安	安装指导	参见安装指南
分类 			
ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
FCLACC 0.1	27 14 44 24	FCLACC 10.0	27 14 44 22

编制日期 13.11.2025 09:24:32 MEZ

ECLASS 9.1

ECLASS 10.0

27-14-44-34



A2LCS/20S/M20-M20F-WM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-04
ECLASS 13.0	27-14-08-04	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		

A2LCS/20S/M20-M20F-WM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

不锈钢锁紧螺母,自然表面处理



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型 SKMUS M20-W 订货号

1185690000

GTIN (EAN) 4050118233742

数量 240 ST 版本

SKMU SS(不锈钢防松螺母), 防松螺母, M 20, 2.2 mm, 不锈钢

1.4404

尼龙扁平垫圈 - GWDR



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

4

通用订货数据

数量

类型 GWDR M20-W 订货号 1185610000 GTIN (EAN)

4050118078305

100 ST

封闭式, M 20, 尼龙 6

版本

编制日期 13.11.2025 09:24:32 MEZ