

A2LCS/20/NPT1/2-M20F-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A2LC 型电缆接头适合非铠装电缆，提供导管连接内螺纹，具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能。

通用订货数据

版本	A2LC (Klippon 非铠装, 带套管连接螺纹, Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, 不锈钢 1.4404
订货号	1187480000
类型	A2LCS/20/NPT1/2-M20F-WM
GTIN (EAN)	4050118081374
数量	24 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2024-08-31T00:00:00+02:00

A2LCS/20/NPT1/2-M20F-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

高度	52.8 mm	高度 (英寸)	2.0787 inch
宽度	30.5 mm	宽度 (英寸)	1.2008 inch
长度	68.8 mm	长度 (英寸)	2.7087 inch
净重	129 g		

温度

工作温度 -50 °C...120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆接头认证号

标识	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	电缆接头认证编号 (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
电缆接头认证编号 (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	电缆接头证书号 (CCC)	2020322313000069
IECEX 证书号	IECEXTPS16.0004X		

通用参数

最大电缆外径	14 mm	最小电缆外径	10 mm
O 型圈	硅胶	拧紧力矩	35 Nm
硅胶	是	最大工作温度	120 °C
最小工作温度	-50 °C	螺距	1.81 mm
卤素	不	标准	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
AF 尺寸 1	28 mm	AF 尺寸 2	28 mm
防护等级	IP66, IP68	电缆接头	NPT 1/2"
基础材料	不锈钢 1.4404	密封件	硅胶
密封	硅胶	螺纹 (外部)	1/2" NPT
螺纹长度	13.6 mm	导管螺纹尺寸 (公制)	M20
防爆类型	Ex d -隔爆, Ex e -增安	安装指导	参见安装指南

分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		